

型名コード / 付加仕様コード (付加仕様コードは指定を
しない場合は記入不要)

VM-792B-A

仕 様

概要

infiSYS ビューステーションに追加インストールすることにより、モバイル端末にインストールされた ZARK NI に集められた ZARK Nano の測定データを infiSYS3.0 (VM-773B-A)に保存できます。

対象製品

型名コード	製品名
ZN-4A	ZARK Nano バッテリー型 子機 (センサー一体タイプ)

※ 最大 100 件のデータ保存可能(Ver.3.2.9 以降)

収集データ

トレンドデータ

オーバーオール : 加速度 (各軸)、速度 (各軸)
温度

スペクトルデータ

FFT 分析ピーク値 TOP10 (加速度/速度 切替可能)
ライン数 : 800/1600/3200 ライン

対応バージョン

製品	バージョン
infiSYS3.0	Ver. 1.5.0 以降
ZN-4A	Ver.3.2.9 以降
ZARK NI	Ver. 3.0.0 以降

供給形態

メディア : DVD-ROM

※ 本仕様書に記載された項目などは、予告なく変更する場合があります。
※ 記載された会社名及び商品名は、各社の商標および登録商標です。

構 成




図 1 システム構成例